




Cabos de conexão com conector AMP

ADOGX060--D0002H06



Área de aplicação

Característica especial	sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação	barramento CAN; para aplicações móveis

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	12...24 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	17; (fios 2+5: 4 A)

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-30...80
Proteção		IP 65; IP 67; (conector compatível encaixado)

Dados mecânicos

Peso	[g]	394,1
Material do invólucro		TPU
Material da vedação		silicone
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Observações	raio de flexão em aplicação flexível: mín. 15 x diâmetro do cabo
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 10 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm) + 4 x 2,5 mm² (140 x Ø 0,15 mm)

Conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x conector AMP, reto; Corpo: TPU, preto; vedação: silicone



E12833



Cabos de conexão com conector AMP

ADOGX060--D0002H06

Conexão		
1		BN
3		PK
4		RD
6		GY
2		BU
5		WH