

DX2042

Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC





Schalttafelausschnitt 91 x 43 mm

Produktmerkmale		
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116
Einsatzbereich		
Applikation		Anzeige und Überwachung analoger Signale; z.B. von Druck-, Temperatur- oder Strömungssensoren
Elektrische Daten		
Frequenz AC	[Hz]	50...60
Betriebsspannung	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	100
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Eingänge		
Anzahl der analogen Eingänge		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogeingang Strom	[mA]	0...20
Analogeingang Spannung	[V]	-10...10
Auflösung		16 bit
Genauigkeit	[%]	0,1
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		4
Überlastfest		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Lagertemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 65
Schutzart Klemmen		IP 20

DX2042


Multifunktionsanzeige zur Überwachung von analogen Normsignalen

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		EN 61000-6-4	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	350,5	
Gehäuse		Quaderförmig	
Montageart		zum Einbau in Schalttafel- oder Konsolenausschnitt; (Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm)	
Abmessungen	[mm]	48 x 112 x 116	
Werkstoffe		Gehäuse: Noryl UL94-V-0	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Farb-Display	Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			

Schraubklemmen:

Anschluss



NC nicht belegt