




Barreira fotoelétrica de fibra óptica

FE-00-P-A-R3



Área de aplicação		
Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira	
Aplicação	Raio de curvatura pequeno	
Faixa de detecção		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	120
OOF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	400
OUF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	120
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dados mecânicos		
Peso	[g]	56
Versão da sonda	angular	
Diâmetro da sonda	[mm]	3
Comprimento da sonda	[mm]	10
Comprimento	[mm]	600

E20062



Barreira fotoelétrica de fibra óptica

FE-00-P-A-R3

Raio de curvatura mínimo [mm]	10
Disposição de fibras	
Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra óptica	vidro
Material da sonda de fibra óptica	alumínio
Material do revestimento da fibra óptica	PVC
Acessórios	
Material incluído	E20104
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça