
TS5951

Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler

TS-500KLKM...



CE

Produktmerkmale			
Messbereich		-30...150 °C	-22...302 °F
Prozessanschluss		Gewindeanschluss M12 x 1,5 Außengewinde	
Einsatzbereich			
Messelement		1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A)	
Montage		Kontaktsensor für feste Körper	
Druckfestigkeit	[bar]	500	
Elektrische Daten			
Schutzklasse		III	
Mess-/Einstellbereich			
Messbereich		-30...150 °C	-22...302 °F
Genauigkeit / Abweichungen			
Genauigkeit	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Reaktionszeiten			
Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	4 / 12; (nach DIN EN 60751)	
Umgebungsbedingungen			
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
MTTF	[Jahre]	12684	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	214,2	
Gehäuse		Zylindrisch	
Bauform		Einschraubfühler	
Werkstoffe		1.4301 (Edelstahl / 304)	
Prozessanschluss		Gewindeanschluss M12 x 1,5 Außengewinde	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

TS5951


Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler

TS-500KLKM...

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, Silikon, Ø 5 mm; mit Adernendhülsen; 4 x 0,34 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
RD =	rot
WH =	weiß