

CR1201



Display gráfico programável para controle de máquinas móveis

R360/PDM360 NG 12"/Touch


Artigo descontinuado

Descontinuado a partir de: 03/31/2025

Produtos alternativos: CR1204

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

favor não utilizar mais para novos projetos.



Características do produto

Elementos operacionais	1	Touch screen
	13	teclas de função retroiluminadas livremente programáveis
	1	Interruptor de balancim com botão
Tipo de display	display colorido	

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...32 DC
Consumo de potência	[W]	18

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de entradas analógicas: 1; Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	--



Display gráfico programável para controle de máquinas móveis

R360/PDM360 NG 12"/Touch

Entradas		
Quantidade de entradas digitais		1
Quantidade de entradas analógicas		1
Corrente da entrada analógica [mA]		0...20
Tensão da entrada analógica [V]		0...32
Saídas		
Quantidade de saídas digitais		1
Software / programação		
Função CLP conforme IEC 61131-3		sim
Interfaces		
Quantidade de interfaces CAN		4
Quantidade de interfaces Ethernet		1
Quantidade de interfaces USB		2
Quantidade de interfaces de vídeo (FBAS)		2
Dados mecânicos		
Peso [g]		3456,75
Invólucro		Retangular
Tipo de montagem		montagem de superfície / montagem embutida
Dimensões [mm]		245 x 324 x 62
Displays / elementos de operação		
Display		12" display colorido
Elementos operacionais	1	Touch screen
	13	teclas de função retroiluminadas livremente programáveis
	1	Interruptor de balancim com botão
Resolução do display		1024 x 768
Tipo de display		display colorido
Tamanho do display		12"
Iluminação de fundo do display		LED
Memória de dados		
Clock de tempo real (RTC)		sim
Observações		
Notas		favor não utilizar mais para novos projetos.
Unidades por embalagem		1 peça
Conexão elétrica		
Conexão: 1 x M12		