




Tag RFID

ID-TAG/D30x2.5/3 - 16 Kbit



Dados elétricos

Frequência de operação	[MHz]	13,56
Tamanho da memória	[bit]	16000
Tipo de memória		FRAM
Tipo de chip		MB89R118C
Número de blocos		250
Tamanho do bloco	[Byte]	8
Número de identificação única (UID)	[Byte]	8
Padrão RFID		ISO 15693
Ciclo de leitura máx.		ilimitado
Ciclo de gravação máx.		ilimitado

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...90
Proteção		IP 68

Certificações / testes

Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Resistência à vibrações	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Homologação de radiotransmissão		ISO 15693

Dados mecânicos

Peso	[g]	24,95
Tipo de montagem		instalação em materiais não metálicos; (aparafusar ; colar sobre superfície)
Dimensões	[mm]	Ø 30 / L = 2,8
Materiais		PA 6 preto

Observações

Unidades por embalagem		10 peça
------------------------	--	---------

E80425



Tag RFID

ID-TAG/D30x2.5/3 - 16 Kbit

Outros dados

distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)

ANT410 / DTI110 / DTI410	12
ANT411 / DTI111 / DTI411	20
ANT420 / DTI120 / DTI420 / DTI124 / DTI424 / DTM424 / DTM426	10
ANT421 / DTI121 / DTI421 / DTI125 / DTI425 / DTM425 / DTM427	30
ANT430 / DTI130 / DTI430 / DTI134 / DTI434 / DTM434 / DTM436	25
ANT431 / DTI131 / DTI431 / DTI135 / DTI435 / DTM435 / DTM437	40
ANT513 / DTI213 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI215 / DTI515 / ANT516 / DTI216 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	105