


Adaptador de soldagem para sensores de processo

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

Recomendado para paredes de espessura $\leq 3\text{mm}$. Existem adaptadores de soldagem mais adequados para paredes mais espessas.



- 1 G1 Rosca interna Aseptoflex Vario
2 orifício de purga
3 superfície de vedação



ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM CN FCM JP FDA

Área de aplicação

Modelo	com porta de escape	
Montagem	recomendado para paredes de espessura $\leq 3\text{mm}$	
Resistência à pressão	50 bar	5 MPa
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador	

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	186
Materiais em contato com o fluido	1.4435 (aço inoxidável / 316L) características da superfície: $R_a < 0,4\text{ }\mu\text{m}$ / $R_z = 4\text{ }\mu\text{m}$
Conexão do sensor	G 1 Rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptador para soldagem $\varnothing 50\text{ mm}$
Vedação	anel de vedação

Acessórios

Material incluído	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054
-------------------	--

E30130



Adaptador de soldagem para sensores de processo

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

Acessório opcional	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123
	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM China, E30163
	Einschweißdorn, E30452
	Einschweißdorn wassergekühlt, E30532
	Leckagetest, E30530
	Schleifschutz, E30160
Observações	
Notas	Recomendado para paredes de espessura $\leq 3\text{mm}$. Existem adaptadores de soldagem mais adequados para paredes mais espessas.
Unidades por embalagem	1 peça