


Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

FLOW ADAPT SI



Sovellutus		
Malli	virtausantureille ja -vahdeille	
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Asennus	sisäkierre G1/8 A, asennusasento vapaa	
Aine	nesteeet ja kaasut	
Aineen lämpötila	[°C]	0...80; (Lämpötilagradientti: 1 K/min)
Painealue	300 bar	30 MPa
Mittaus- / asettelualue		
Läpivirtausalue	[ml/min]	2...100
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	156,5
Mitat	[mm]	M12 x 1
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitäntä		M12 x 1
Prosessiliitäntä		G 1/8
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, U-seal	
Tarvikkeet (lisävaruste)	Adapteri: ≤ 30 bar, E40101	
	Adapteri: ≤ 300 bar, E40236	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Voidaan käyttää ainoastaan virtausanturin suhteellisen (relative) käyttömodin yhteydessä.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	