




Y-liitäntäkaapeli

YDOGH040MSS00,3H04STGH050MSS

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Käyttö
työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

24 DC

Suojaluokka

II

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-25...90

Varastointilämpötila

[°C]

-25...55

Varastointikosteus

[%]

10...100

Muut varastointiolosuhteet
ilmoitetun luokan mukaan

1K22/ DIN 60721-3-1

Suojaluokka

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

66,1

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Tiivistemateriaali

FKM

Haaroitusrasian porttimäärä

2

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa

min. 10 x kaapelin halkaisija

Liikenopeus

maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa
liikkeessä ja maks. kiihtyvyyden 5 m/s²

Taivutuskertojen lukumäärä

> 5 Mio.

Vääntörasitus

± 180 °/m



Y-liitäntäkaapeli

YDOGH040MSS00,3H04STGH050MSS

Huomautuksia

Huomautuksia

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke C


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin B

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

