




Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset; Käyttö työstokone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka	II
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	12

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-5...60
Suojausluokka	IP 67; IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	970
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa	Takaseinäasennus
Mitat [mm]	82 x 54 x 22
Materiaalit	kotelo: PA
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä	4



Haaroitusrasia

ZDO4H055MSS0010H07

Liitintyyppi	M12
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa
	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutuskertojen lukumäärä
	> 2 Mio.

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	4 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Suojahatut: 2
	tarrat: 4

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm



Liitäntä



BN =	Johdinvärit :	ruskea
BU =		sininen
GN =		vihreä
GN/YE =		vihreä/keltainen
GY =		harmaa
WH =		valkoinen
YE =		keltainen