


## Vetovaijerimekanismi kulma-antureille

DRAW WIRE 5000



1 lenkkikiinnike 20,2 mm Ø

## Tuotteen ominaisuudet

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Akselin malli          | umpiakseli |
| Akseli halkaisija [mm] | 6          |

## Sovellutus

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Malli | kulma-antureille, joissa 58 mm synkrolaippa ja 6 mm umpiakseli |
|-------|----------------------------------------------------------------|

## Tarkkuus / poikkeamat

|                |               |
|----------------|---------------|
| Tarkkuus       | ± 0,02 % FSO  |
| Toistotarkkuus | ± 0,002 % FSO |

## Käyttöolosuhteet

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]   | -20...80                   |
| Varastointilämpötila [°C] | -40...80                   |
| Varastointikosteus [%]    | 5...95; (ei-kondensoituva) |

## Hyväksynnot / testit

|                  |             |                   |
|------------------|-------------|-------------------|
| Iskunkestävyys   | IEC628-2-27 | 50 g / 10 ms      |
| Tärinänkestävyys | IEC68-2-6   | 20 g / 20..200 Hz |


## Vetovaijerimekanismi kulma-antureille

DRAW WIRE 5000

| Mekaaniset tiedot         |                                                                              |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Paino                     | [g]                                                                          | 1842,9   |
| Top-laipan halkaisija     | [mm]                                                                         | 58       |
| Materiaalit               | kotelo: alumiini eloksoitu; vaijeri : ruostumaton teräs polyamidipinnoitettu |          |
| Akselin malli             | umpiakseli                                                                   |          |
| Akseli halkaisija         | [mm]                                                                         | 6        |
| Maks. mittauspituus       | [mm]                                                                         | 5000     |
| Vaijerikelan ympärysmitta | [mm]                                                                         | 315      |
| Vaijerin halkaisija       | [mm]                                                                         | 1        |
| Vaijeriliitäntä           | 20,2; (lenkkikiinnike )                                                      |          |
| Vaijerin ominaisuudet     | vaijerin maks. siirtymisnopeus                                               | [m /s] 2 |
|                           | vaijerin maks. kiihtyvyys                                                    | [g] 5    |
|                           | maks. venytysvoima                                                           | [N] 16   |
|                           | min. retraktiovoima                                                          | [N] 4    |
| Kiinnitys                 | Synkrolaippa                                                                 |          |

| Huomautuksia   |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |

## kaaviot ja käyrät



Asennusohje