


ANT513

RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTRHF MCRWIDUS03



- 1 LED keltainen
2 LED vihreä



Sovellutus

Sovellutus	kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa
Radiohyväksyntä	USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Etelä-Korea ; Singapore; Ukraina ; Malesia ; Brasilia; Meksiko; Uusi-Seelanti; Vietnam
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus	Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeksi "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24 DC
Virrankulutus [mA]	< 50
Suojausluokka	III
Toimintataajuus [MHz]	13,56
RFID-standardi	ISO 15693

Tunnistusalue

Kulkunopeus [m/s]	< 1
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm]	250
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm]	300
Etäisyys ID-tag:iin [mm]	Luku : ≤ 60
	staattinen
	Kirjoitus : ≤ 60
	staattinen
	referenssitunniste : E80370



RFID-luku-/kirjoituspää HF

DTRHF MCRWIDUS03

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		DATA / DTE10x
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67; IP 69K
Hyväksynnät / testit		
Iskunkestävyys	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[vuotta]	557
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	165,55
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Tuntopinta		asento valittavissa (5 vaihtoehtoa)
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	40 x 40 x 54
Materiaalit		kotelo: PA; metalliosat: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	tunnistetiedonsiirto	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Huomautuksia		Tuntoetäisyydet muilla ID-tunnisteilla: katso k.o. tunnisteiden datalehti (E803xx)
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, käännettävä, lukittavissa; koodaus: A; Koskettimet: 4		

Liitäntä	