
TS9989

Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss

TS-035KLKM06.../US/



Produktmerkmale			
Messbereich		-40...90 °C	-40...194 °F
Prozessanschluss		Gewindeanschluss M6 Außengewinde	
Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		Abgeschirmte Leitung	
Messelement		1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A)	
Montage		Kontaktsensor für feste Körper	
Elektrische Daten			
Schutzklasse		III	
Anschluss an Auswerteelektronik		TP / TR	
Mess-/Einstellbereich			
Messbereich		-40...90 °C	-40...194 °F
Genauigkeit / Abweichungen			
Genauigkeit	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Reaktionszeiten			
Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	3 / 9; (nach DIN EN 60751)	
Umgebungsbedingungen			
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
MTTF	[Jahre]	9927	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	50,4	
Gehäuse		Zylindrisch	
Bauform		Einschraubfühler	
Abmessungen	[mm]	Ø 13 / L = 26	
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Prozessanschluss		Gewindeanschluss M6 Außengewinde	
Stabdurchmesser	[mm]	4	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

TS9989

Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss

TS-035KLKM06.../US/

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,35 m, PUR, abgeschirmt

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Anschluss

