
KT5011

Kapazitiver Handsensor

KTRDHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Einsatzbereich		
Arbeitsprinzip		dynamisch
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	12...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	30
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	500
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Kurzschlussschutz		ja
Überlastfest		ja
Dauer Ausgangssignal	[ms]	300
Reaktionszeiten		
Reaktionszeit	[ms]	35

KT5011

Kapazitiver Handsensor

KTRDHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67; IP 69K; (frontseitig)
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	490
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	114
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Werkstoffe		Betätigungsfläche: PA Grilamid TR 90UV transparent; Gehäuse: PC/ABS schwarz


Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, rot
	Betrieb	8 x LED, grün

Zubehör	
Zubehör optional	Abdeckring in verschiedenen Farben
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Kabel: 0,3 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Kontakte: 4



Anschluss

