


## Prozessadapter Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



1 Leckagebohrung



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FCM JP FDA

## Einsatzbereich

|                 |                    |         |
|-----------------|--------------------|---------|
| Ausführung      | mit Leckagebohrung |         |
| Druckfestigkeit | 16 bar             | 1,6 MPa |

## Zulassungen / Prüfungen

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckgeräterichtlinie | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
| Sicherheitshinweise   | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.    |

## Mechanische Daten

|                                      |                                                                              |                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Gewicht                              | [g]                                                                          | 100                |
| Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4435 (Edelstahl / 316L) Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm |                    |
| Sensorikanschluss                    | G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario                                            |                    |
| Prozessanschluss                     | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") Ø 50,5 mm DIN 32676 (ISO 2852)                  |                    |
| Passend für Prozessanschlussnorm     | DIN 32676 Reihe A (DIN)                                                      | Clamp DN32, DN40   |
|                                      | DIN 32676 Reihe B (ISO)                                                      | Clamp DN33,7       |
|                                      | DIN 32676 Reihe C (ASME BPE)                                                 | Clamp 1,5"         |
|                                      | ISO 2852                                                                     | Clamp DN33,7, DN38 |
| Abdichtung                           | Dichtring                                                                    |                    |
| Hygieneklasse nach DIN 11866         | H4                                                                           |                    |

## Zubehör

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Lieferumfang     | O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054           |
| Zubehör optional | O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123             |
|                  | O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM China, E30163 |
|                  | Dichtungsring: 1, PEEK, E30124                   |

# E33208



## Prozessadapter Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück